

Garant**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 21mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 642529 21 |
| GTIN | 4062406062026 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:**DIN 3124-L****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).

Description technique

| | |
|----------------------|---------------|
| Ø côté réception | 28,5 mm |
| Ouverture | 21 mm |
| Longueur | 77 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Norme | ASME B 107.5M |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Norme | DIN EN 3709 |
| Norme | DIN 3124 |
| Norme | DIN EN 3710 |
| Norme | DIN 3124 |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |
| Avec profil AS-Drive | oui |
| Type de produit | Douille |