

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 50/15mm**


## Données de commande

N° commande	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Classe d'article	21T

## Description technique

Levier	259015 8
Taille plaquette	15 mm
Vis de levier	259018 7
Déport L <sub>3</sub>	35 mm
Longueur totale L	350 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 28
Code ISO porte-outils	A50U PDUNR/L15
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	48 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	63 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Ø queue D <sub>s</sub>	50 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500