

**Garant****Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 50/15mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250627 50/15  |
| GTIN             | 4062406060848 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                |
|--|----------------|
| Taille plaque                            | 15 mm          |
| Code ISO porte-outils                    | A50U PDUNR/L15 |
| Jeu de ressorts                          | 259044 2       |
| Jeu de goupilles à ressort               | 259047 2       |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 93 degré       |
| Vis de levier                            | 259018 7       |
| Plaque adaptée                           | DN.. 1506..    |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 63 mm          |
| Longueur totale L                        | 350 mm         |
| Sous-plaque                              | 259031 28      |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 48 mm          |
| Déport $L_3$                             | 35 mm          |
| Levier                                   | 259015 8       |
| Ø queue $D_5$                            | 50 mm          |
| Norme                                    | DIN 8024       |
| Type d'utilisation                       | à gauche       |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD            |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Arrosage interne | oui                             |
| Utilisation      | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit  | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm                     | 674242 3   |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |