

 GRIDLINE**Armoire roulante pour tiroirs, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0****Données de commande**

N° commande	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 20×24G.

Armoire roulante en 24×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931046 ou 931048 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Épaisseur du matériau: 1,2 mm

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas: 25 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 885 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 700 mm  
 Hauteur utile: 600 mm  
 Hauteur caisson de tiroirs: 700 mm  
 Charge admissible max.: 600 kg

## Description technique

Charge admissible max.	470 kg
Largeur	600 mm
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Hauteur utile	600 mm
Poids	54 kg
Ø roue	125 mm
Hauteur	885 mm
Profondeur	700 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×24G

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931046 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931046 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931046 300
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931046 75

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

931046 200

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

931046 100

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 50 mm

931046 50

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

931046 125