

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/9**Données de commande**

N° commande	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Hauteur utile	1400 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26

Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
ComfortClose	non
Nombre de portes	0
Surface utile de tiroir en G	26×24
Profondeur	700 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur utile pour tiroirs	1400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	750 mm
Nombre de tiroirs	9
Hauteur	1500 mm
Poids	205 kg
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931163 300
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931163 200
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931163 150
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931163 100
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1500 mm	931155 1500