

Garant GRIDLINE

**Caisson d'armoire à outils pour tiroirs, 20×24G, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	931035 900
GTIN	4062406062491
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Caisson d'armoire à outils en 24×28G, pour tiroirs 20×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Adapté(s) pour:**

Tiroirs 931043, 931045, 931046, 931048.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.

**Description technique**

Hauteur utile	800 mm
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Nombre de portes	0
Poids	36 kg

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	600 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	700 mm
Profondeur en G	28
Largeur en G	24
Exécution	pour garnissage libre
Charge admissible max.	4000 kg
Nombre de tiroirs	0
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------