

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7****Données de commande**

N° commande	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Classe d'article	9GK

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Surface utile de tiroir en G: 26×24

Hauteur: 800 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 700 mm

Hauteur utile: 700 mm  
 Hauteur utile pour tiroirs: 700 mm  
 Largeur utile des tiroirs: 650 mm

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs en G	24
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	7
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Poids	136 kg
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Profondeur	700 mm
Largeur	750 mm
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Hauteur	800 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur utile	700 mm
Nombre de portes	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non

Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931163 75
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931163 150
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931163 100
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931163 50
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931163 125
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	931155 800