

Garant**Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	35 mm
Taille de queue	40 mm
Longueur de tête L ₁	48 mm
Levier	259015 1
Taille plaquette	19 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Longueur totale L	250 mm
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 4040S19
Sous-plaquette	259031 16
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Vis de levier	259018 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis