

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1250/7**Données de commande**

N° commande	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir **à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile	1150 mm
Largeur	750 mm
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Nombre de portes	0
Surface utile de tiroir en G	26×24
Poids	166 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Nombre de tiroirs	7
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Hauteur	1250 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931165 200
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931165 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931165 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931165 150
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931165 75
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931165 250
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1250 mm	931155 1250