Garant GRIDUNG

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1250/9A



Données de commande

N° commande	931115 1250/9A
GTIN	4062406062958
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement** par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035. Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

⚠ Hoffmann Group

Surface utile de tiroir en G	26×24
Profondeur	700 mm
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Poids	189 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	26
Nombre de tiroirs	9
Hauteur utile	1150 mm
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur	1250 mm
ComfortClose	non
Largeur	750 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg



Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1250 mm	931155 1250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931165 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931165 150
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931165 250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931165 75
Glissières de tiroirs(Paire) Charge admissible 200 kg	939901 200