

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	40 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	50 mm
Vis de levier	259018 1
Longueur totale L	250 mm
Sous-plaquette	259031 16
Longueur de tête L <sub>1</sub>	45 mm
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 4040S19
Taille plaquette	19 mm
Levier	259015 1
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis