

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 1
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Sous-plaquette	259031 16
Longueur de tête L ₁	45 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	50 mm
Taille de queue	40 mm
Vis de levier	259018 1
Longueur totale L	250 mm
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 4040S19
Levier	259015 1
Taille plaquette	19 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis