

Garant
Barre d'alésage, neutre, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Sous-plaquette	259031 20
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	10,3 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	28 mm
Série	QuickTurn
Vis de levier	259018 2
Levier	259015 2
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Code ISO porte-outils	PSDNN 2020K12
Taille plaquette	12 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis