

**Garant****Barre d'alésage, neutre, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Classe d'article	21T

**Description technique**

Levier	259015 2
Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	16 mm
Série	QuickTurn
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	8,3 mm
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	31 mm
Code ISO porte-outils	PSDNN 1616H12
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 20
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non

Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis