

**Garant****Barre d'alésage, neutre, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	12,8 mm
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	PSDNN 2525M12
Levier	259015 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Vis de levier	259018 2
Sous-plaquette	259031 20
Taille de queue	25 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	29 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis