

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1250/8****Données de commande**

N° commande	931305 1250/8
GTIN	4062406063566
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Profondeur	700 mm
------------	--------

Largeur	1000 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	36
Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Nombre de tiroirs	8
Surface utile de tiroir en G	36×24
Hauteur	1250 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur utile	1150 mm
Poids	215 kg
Nombre de portes	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x24G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931353 50
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931353 75
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931353 125
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931353 300
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931353 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931353 250
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931353 150
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931353 200
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1250 mm	931335 1250