

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/10****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 931315 1000/10 |
| GTIN             | 4062406063627  |
| Classe d'article | 9GK            |

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à partir de **75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

|   |         |
|---|---------|
| Largeur   | 1000 mm |
| Hauteur   | 1000 mm |
| Poids   | 223 kg  |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui     |
| Profondeur utile des tiroirs en G                             | 24      |
| Hauteur utile   | 900 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm  |
| Profondeur utile des tiroirs                                  | 600 mm  |
| Profondeur  | 700 mm  |
| Largeur utile des tiroirs en G                                | 36      |
| Largeur utile des tiroirs                                     | 900 mm  |
| Hauteur utile pour tiroirs                                    | 900 mm  |
| Nombre de tiroirs   | 10      |
| Surface utile de tiroir en G                                  | 36×24   |
| Nombre de portes  | 0       |
| Nombre de plateaux coulissants                                | 0       |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur             | non     |
| Epaisseur du matériau   | 1,2 mm  |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles            | 200 kg  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)                     | 100 %   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extraction tiroir            | Sécurité antibasculement                                       |
| Réglage en hauteur au pas    | 25 mm  |
| Serrure à cylindre           | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36x24G   |
| Type de produit              | Armoire à outils   |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm        | 931355 75   |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm       | 931355 300  |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21                   | 914227 HU21 |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm       | 931355 100  |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm       | 931355 150  |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm       | 931355 125  |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm       | 931355 200  |
| Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm       | 931355 250  |
| Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1000 mm | 931335 1000 |