


Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm**Données de commande**

N° commande	931353 125
GTIN	4062406063771
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×28G 931335.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Poids	19 kg
Surface utile de tiroir en G	36×24
Hauteur utile	100 mm
Hauteur frontale	125 mm
Profondeur utile en G	24
Largeur utile en G	36

Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile	600 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951032 36
Jeu d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951030 36
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10