


Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm**Données de commande**

N° commande	931353 300
GTIN	4062406063818
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×28G 931335.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Surface utile de tiroir en G	36×24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur frontale	300 mm
Hauteur utile	275 mm
Poids	26 kg
Largeur utile en G	36

Profondeur utile en G	24
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	900 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951032 36
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951030 36