


Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931355 300 |
| GTIN | 4062406063887 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×28G 931335.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--|--------|
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 |
| Hauteur frontale | 300 mm |
| Poids | 26 kg |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Hauteur utile | 275 mm |
| Largeur utile en G | 36 |

| | |
|---|--|
| Profondeur utile en G | 24 |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils |
| Profondeur utile | 600 mm |
| Largeur utile | 900 mm |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×24G |
| Type de produit | Tiroir |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36 | 951032 36 |
| Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36 | 951030 36 |