


Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 26×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm**Données de commande**

N° commande	930633 125
GTIN	4062406063993
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 30×24G 930625.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur frontale	125 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Hauteur utile	100 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Poids	13 kg
Profondeur utile en G	20

Largeur utile en G	26
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	650 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Jeux d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951030 26
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951032 26
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3	950350 75/3