


Garant GRIDLINE

**Tiroir, 200 kg, 26×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm****Données de commande**

N° commande	930635 200
GTIN	4062406064082
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

**Adapté(s) pour:**

Caissons d'armoires à outils 30×24G 930625.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Hauteur utile	175 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Hauteur frontale	200 mm
Poids	16 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Largeur utile en G	26

Profondeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Tiroir

## Accessoires

Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951030 26
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951032 26
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10