

bimos

Tabouret pivotant, garnissage en tissu avec roulettes**Données de commande**

N° commande	965411
GTIN	4016849571799
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège avec garnissage en tissu doux noir, avec protection périphérique.

Ø piètement 640 mm.

Norme:

DIN 68877

Attention:

Ø siège 400 mm.

Description technique

Matériau assise	Tissu
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz

Ø siège	400 mm
Matériau piètement	Plastique
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Couleur matériau de l'assise	noir
Ø piètement	640 mm
Norme	DIN 68877
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	430 - 600 mm
Type de produit	Tabourets

Accessoires

Roulettes(1 jeu = 5 pièces)	963187
-----------------------------	--------