


Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 36×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 930745 200 |
| GTIN | 4062406064235 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×24G 930735.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--|--------|
| Poids | 20 kg |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Hauteur frontale | 200 mm |
| Hauteur utile | 175 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 36×20 |
| Profondeur utile en G | 20 |

| | |
|---|--|
| Largeur utile en G | 36 |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils |
| Largeur utile | 900 mm |
| Profondeur utile | 500 mm |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×20G |
| Type de produit | Tiroir |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36 | 951030 36 |
| Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36 | 951032 36 |