

Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm**Données de commande**

N° commande	931043 200
GTIN	4062406064310
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×28G 931035.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur frontale	200 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Poids	16 kg
Hauteur utile	175 mm

Surface utile de tiroir en G	20x24
Largeur utile en G	20
Profondeur utile en G	24
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	500 mm
Profondeur utile	600 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20x24G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20	951032 20
Jeu d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20	951030 20