


Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 36×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm**Données de commande**

N° commande	930745 150
GTIN	4062406064228
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×24G 930735.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur frontale	150 mm
Surface utile de tiroir en G	36×20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Hauteur utile	125 mm
Poids	18 kg
Largeur utile en G	36
Profondeur utile en G	20

Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Jeux d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951030 36
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 36	951032 36
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10