

HOLEX®**Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 12 pièces, Type: 6****Données de commande**

N° commande	630067 6
GTIN	4062406064518
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis / écrous gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 631020 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardan: 1 pc. 633520

Cliquet: 1 pc. 632300

Présentation dans: Coffret en acier

Matériau: Acier au chrome-vanadium

Longueur: 184 mm

Largeur: 82 mm

Hauteur: 32 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Emballage	Coffret en acier
Longueur	184 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	32 mm
Surface	chromé mat

Accessoires

Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Cardan 1/4 pouce Type	633520
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur	632300