

Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm**Données de commande**

N° commande	931045 150
GTIN	4062406064747
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×28G 931035.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Poids	14 kg
Hauteur utile	125 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur frontale	150 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Surface utile de tiroir en G	20×24

Largeur utile en G	20
Profondeur utile en G	24
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	500 mm
Profondeur utile	600 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×24G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20	951032 20
Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20	951030 20
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10