

bimos

**Tabouret pivotant, garnissage en tissu avec patins et repose-pieds****Données de commande**

N° commande	965412
GTIN	4016849572338
Classe d'article	96B

**Description****Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège avec garnissage en tissu doux noir, avec protection périphérique.

Ø piètement 680 mm, repose-pieds réglable en hauteur.

Ø siège 400 mm.

**Norme:****DIN 68877**

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 570 - 850 mm

Ø siège: 400 mm

Ø piètement: 680 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

**Description technique**

Ø piètement	680 mm
Couleur matériau de l'assise	noir

Ø siège	400 mm
Norme	DIN 68877
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Matériau piètement	Plastique
Matériau assise	Tissu
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	570 - 850 mm
Type de produit	Tabourets

---

## Accessoires

Patins(1 jeu = 5 pièces)	963188
--------------------------	--------