

Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 26×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931163 200 |
| GTIN | 4062406064860 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 30×28G 931155.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--|--------|
| Poids | 18 kg |
| Surface utile de tiroir en G | 26×24 |
| Hauteur utile | 175 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Hauteur frontale | 200 mm |
| Profondeur utile en G | 24 |

| | |
|---|--|
| Largeur utile en G | 26 |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils |
| Largeur utile | 650 mm |
| Profondeur utile | 600 mm |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G |
| Type de produit | Tiroir |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26 | 951032 26 |
| Jeu d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26 | 951030 26 |