


Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 46×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm**Données de commande**

N° commande	931455 125
GTIN	4062406064983
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 50×28G 931435.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Seules les cloisons emboîtables GridLine dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G peuvent être utilisées.

Description technique

Hauteur utile	100 mm
Hauteur frontale	125 mm
Surface utile de tiroir en G	46×24
Poids	22 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg

Profondeur utile en G	24
Largeur utile en G	46
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	1150 mm
Profondeur utile	600 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	46×24G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 46	951032 46
Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 46	951030 46