

Garant GRIDLINE

**Tiroir, 200 kg, 56×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm****Données de commande**

N° commande	931555 300
GTIN	4062406065096
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

**Adapté(s) pour:**

Caissons d'armoires à outils 56×24G 931535.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

**Description technique**

Poids	35 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Hauteur frontale	300 mm
Surface utile de tiroir en G	56×24
Hauteur utile	275 mm

Profondeur utile en G	24
Largeur utile en G	56
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	1400 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	56×24G
Type de produit	Tiroir

## Accessoires

Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Jeux d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 56	951030 56
Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 56	951032 56