

bimos

Tabouret pivotant, bois, avec patins et repose-pieds**Données de commande**

N° commande	965392
GTIN	4016849295541
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en hêtre multiplis, vernis naturel.

Ø piètement 680 mm, repose-pieds réglable en hauteur.

Ø siège 400 mm.

Norme:**DIN 68877**

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 570 - 850 mm

Ø siège: 400 mm

Description technique

Matériau piètement	Plastique
Matériau assise	Hêtre multiplis
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Ø piètement	680 mm

Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Poids	8,5 kg
Norme	DIN 68877
Ø siège	400 mm
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	570 - 850 mm
Type de produit	Tabourets

Accessoires

Patins (1 jeu = 5 pièces)	963188
---------------------------	--------