

Garant**Pac avec réglage fin a vernier 750 mm avec réglage fin, Plage de mesure: 300mm**

Données de commande

N° commande	415090 300
GTIN	4062406065102
Classe d'article	40Z

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste pour une lecture aisée lors des mesures intérieures et extérieures. Lecture directe de la mesure intérieure grâce à la graduation supplémentaire. Avec réglage fin. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés pour la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Description technique

Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 300 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Longueur de bec	90 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	± 0,05 mm
Réglage fin	oui
Pointes de mesure	oui

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300