

bimos

Tabouret pivotant, mousse PU, avec patins**Données de commande**

N° commande	965395
GTIN	4016849295619
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en mousse polyuréthane robuste.

Ø piètement 640 mm.

Ø siège 350 mm.

Norme:**DIN 68877**

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 430 - 600 mm

Ø siège: 350 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

Norme	DIN 68877
Exécution piètement	Patin
Ø siège	350 mm

Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau piètement	Plastique
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Ø piètement	640 mm
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Charge admissible	120 kg
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	sans roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	430 - 600 mm
Type de produit	Tabourets

Accessoires

Patins (1 jeu = 5 pièces)	963188
---------------------------	--------