

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm


Données de commande

N° commande	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	16 mm
Code ISO porte-outils	E25S SCLCR/L12
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	250 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L ₃	15 mm
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500