

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/6**Données de commande**

N° commande	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à partir de 75 mm avec charge **admissible de 200 kg**.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Nombre de portes	0
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	1000 mm
Hauteur utile pour tiroirs	900 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	300 mm
Poids	154 kg
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	600 mm
Hauteur utile	900 mm
Nombre de tiroirs	6
Surface utile de tiroir en G	36×20
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x20G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930745 125
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	930745 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930745 200
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930745 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930745 100
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1000 mm	930735 1000