

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/10**Données de commande**

N° commande	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 50×28G, avec tiroirs 46×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Seules les cloisons emboîtables GridLine dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G peuvent être utilisées.

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	46
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur utile des tiroirs	600 mm

Hauteur	1000 mm
Surface utile de tiroir en G	46×24
Hauteur utile pour tiroirs	900 mm
Nombre de tiroirs	10
Profondeur	700 mm
Nombre de portes	0
Poids	256 kg
Largeur	1250 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	1150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur utile	900 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	46x24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931453 75
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931453 100
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1000 mm	931435 1000