

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6**Données de commande**

N° commande	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 50×28G, avec tiroirs 46×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à **partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	46
Nombre de portes	0

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Poids	179 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tiroirs	6
Largeur	1250 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Surface utile de tiroir en G	46×24
Hauteur utile	700 mm
Largeur utile des tiroirs	1150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	46×24G

Type de produit

Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931455 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931455 75
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931455 150
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931455 250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931455 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931455 200
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931455 125
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	931435 800