

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1500/9****Données de commande**

N° commande	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à partir de 75 mm avec charge **admissible de 200 kg**.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. **Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035**.

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Hauteur utile	1400 mm
Hauteur utile pour tiroirs	1400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	224 kg
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de portes	0
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Hauteur	1500 mm
Nombre de tiroirs	9
Profondeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	1000 mm
Surface utile de tiroir en G	36×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	36
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x20G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930745 250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930745 200
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930745 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930745 150
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1500 mm	930735 1500