

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7****Données de commande**

N° commande	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 50×28G, avec tiroirs 46×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à **partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

**Description technique**

Profondeur	700 mm
Poids	195 kg

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur	800 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Surface utile de tiroir en G	46×24
Nombre de portes	0
Nombre de tiroirs	7
Largeur utile des tiroirs	1150 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur utile	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	46
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attribut des noms de produit	46x24G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931455 75
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931455 125
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931455 200
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931455 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931455 250
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Jeu de douilles 1/2 et 1/4 pouce Nombre d'outils 41	953860 41
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931455 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931455 150
Socle avec cache amovible, profondeur 28G,Hauteur 100 mm Largeur de bâti en G 50	958085 50
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	931435 800