

bimos

Tabouret pivotant, mousse PU, avec roulettes**Données de commande**

N° commande	965396
GTIN	4016849295626
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en mousse polyuréthane robuste.

Ø piètement 640 mm.

Ø siège 350 mm.

Norme:

DIN 68877

Description technique

Couleur matériau de l'assise	noir
Ø piètement	640 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Ø siège	350 mm

Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Norme	DIN 68877
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Matériau piètement	Plastique
Charge admissible	120 kg
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	430 - 600 mm
Type de produit	Tabourets

Accessoires

Roulettes(1 jeu = 5 pièces)	963187
-----------------------------	--------