

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Plaque adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de col L_1	200 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Déport L_3	16 mm
Code ISO porte-outils	E25S SDUCR/L11
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500