

bimos

**Tabouret pivotant, mousse PU, avec patins et repose-pieds****Données de commande**

N° commande	965397
GTIN	4016849295633
Classe d'article	96B

**Description****Exécution:**

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en mousse polyuréthane robuste.

Ø piètement 680 mm, repose-pieds réglable en hauteur.

Ø siège 350 mm.

**Norme:****DIN 68877**

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 570 - 850 mm

Ø siège: 350 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

**Description technique**

Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution bâti	Piètement à 5 branches

Matériau assise	Mousse polyuréthane
Ø siège	350 mm
Norme	DIN 68877
Matériau piètement	Plastique
Charge admissible	120 kg
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Ø piètement	680 mm
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Série	Base-Tec
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	570 - 850 mm
Type de produit	Tabourets

---

## Accessoires

Patins (1 jeu = 5 pièces)	963188
---------------------------	--------