

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm


Données de commande

N° commande	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Code ISO porte-outils	E25S SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Déport L_3	16 mm
Longueur de col L_1	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500