

Garant**Barre d'alésage carbure, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	E25S SDQCR/L11
Longueur totale L	250 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de col L ₁	200 mm
Déport L ₃	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500