

Garant
Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaque: 25/11 mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260320 25/11 |
| GTIN | 4062406066062 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Taille plaque | 11 mm |
| Code ISO porte-outils | E25S SDQCR/L11 |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 32 mm |
| Longueur de col L_1 | 200 mm |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré |
| Déport L_3 | 16 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Plaque adaptée | DC.. 11T3.. |
| Hauteur de serrage L_2 | 24 mm |
| Ø queue D_s | 25 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8xD |
| Type d'outils | Carbure |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500