

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 56×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1250/9**Données de commande**

N° commande	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 60×28G, avec tiroirs 56×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

Description technique

Profondeur	700 mm
Largeur	1500 mm
Nombre de portes	0

Nombre de tiroirs	9
Largeur utile des tiroirs en G	56
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur	1250 mm
Surface utile de tiroir en G	56×24
Poids	308 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Hauteur utile	1150 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs	1400 mm
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	56x24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931555 100
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931555 250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931555 150
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931555 125
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931555 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931555 200
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931555 75
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1250 mm	931535 1250