

Garant GRIDLINE

Eckschrank komplett mit Zwischenboden, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	931910 1000
GTIN	4062406066253
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'angle avec 2 portes battantes, verrouillage central par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec une étagère fixe.

Utilisation:

Solution d'angle pour toutes les armoires à outils avec **fond 28G**.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Description technique

Hauteur	1000 mm
Largeur	841 mm
Profondeur	841 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	65 kg
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes fixes	1

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires d'angle

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------