

Garant**Mandrin porte-fraises conique, SA 50 A = 300, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	301144 16
GTIN	4045197702746
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collerette agrandie.

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Ø ext. D	80 mm
Ø D ₂	38 mm
L ₂	255 mm

Poids	6,7 kg
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 50 A = 300
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50

Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50